


ADQ



ADQ-600

ADQ-600/250

Anemostat

	ADQ -	
Velikost ¹	250, 300, 400, 500, 600, 625 600/xxx 625/xxx	E SW
Povrch. úprava ²	elox. hliník RAL9003/30 jiný odstín RAL	RALxxxx

- U typu ADQ se dvěma rozměry (600/xxx):
První rozměr (600) je celková velikost difuzoru v mm.
Druhý rozměr určuje rozměry pracovní části difuzoru. Tento typ je vhodný na montáž do standardního kazetového stropu.
- Jestliže v objednávkovém kódu není je definovaná barevná úprava, difuzor bude dodaný v bílé barvě RAL9003 lesk 30.

Popis

ADQ jsou anemostaty používané jako vzduchotechnické elementy k přívodu a odvodu tepelně upraveného vzduchu. Maximální teplotní rozdíl pro přívod chlazeného nebo ohříváného vzduchu je $\Delta T \pm 10K$. Čelní deska je tvořena z pevných profilových lamel, které zajišťují rovnoměrný přívod vzduchu do prostoru. Jsou ideální pro kanceláře, obchody nebo podobné prostory.

UR-ADQ je montážní rámeček pro difuzory ADQ. Rámeček je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu. Umožňuje montáž difuzoru ADQ bez přetlakové komory.


R-ADQ je klapka s protiběžnými listy určená pro montáž a jednoduchou regulaci proudění vzduchu přes difuzor. Klapka je vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu. Je vhodná v případě použití difuzoru bez přetlakové komory.

Brutto ceny Kč bez DPH, rabatová skupina „A“

Příslušenství:



R-ADQ
Klapka s protiběžnými listy pro jednoduchou regulaci proudění vzduchu.



UR-ADQ
Montážní rámeček pro montáž s centrálním šroubem.

	R-ADQ -	
Velikost	250, 300, 400, 500, 600, 625	
	UR-ADQ -	
Velikost	250, 300, 400, 500, 600, 625	

Konstrukční provedení

Čelní deska ADQ je vyrobena z hliníkových profilů povrchově eloxovaných (typ E) nebo s RAL9003 (typ SW). Je k dispozici v šesti různých velikostech od 250 do 625 mm. Výrobek ADQ s vnějším hraničním rozměrem 600 a zmenšenou pracovní plochou je kombinací difuzního anemostatu ADQ o velikosti 250 až 500 a pozinkovaného ocelového plechu o velikosti 600, s otvorem o velikosti anemostatu v jeho středu. Tento plech je upraven stejnou barvou jako anemostat, upevněný v otvoru pomocí dvou šroubů. Na vyžádání lze čelní desku lze vyrobít v libovolném barevném provedení dle vzorníku RAL.

Montáž

Anemostat může být vložen do kazetového stropu nebo může být připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu PB-VVK. Čelní deska se uchytí k plenum boxu pomocí otvoru ve středu desky a spojovacího šroubu. Spojovací šroub s bílou krytkou je standardní součástí dodávky anemostatu ADQ.

Příslušenství

Montážní rámeček:	UR-ADQ
Regulace:	R1-ADQ
Přetlaková komora:	PB-VVK

Velikost	ADQ				Regulace		Montážní rámeček	
	ADQ-E (elox)		ADQ-SW (RAL9003)		R-ADQ		UR-ADQ	
	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč
250	40600	703	215606	703	27430	596	27436	509
300	40601	911	215607	911	27431	648	27437	551
400	40602	1 416	215608	1 416	27432	917	27438	694
500	40603	2 000	215609	2 000	27433	1 144	27439	833
600	40604	2 697	215614	2 697	27434	1 374	27606	966
625	40605	2 895	215615	2 895	27435	1 553	27607	1 005
600/250	136431	2 697	215610	2 697	Upozornění V případě použití R-ADQ není možné s difuzorem použít žádné jiné příslušenství!		Upozornění V případě použití UR-ADQ není možné s difuzorem použít žádné jiné příslušenství!	
600/300	136432	2 697	215611	2 697				
600/400	136433	2 697	215612	2 697				
600/500	136434	2 697	215613	2 697				

Poznámka:

Jiný odstín RALxxxx = na vyžádání (ceník příplatků RAL)